KENNAMETAL

CCGT 060204, Zvrst: SP4019



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260073 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

Opis

CCGT 060204 SP4019 Zvrst: SP4019
Lomilec odrezkov: 62
Globina reza a_p: 0,15 - 3 mm
Podajanje f: 0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	62
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,15 - 3 mm
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Zvrst	SP4019

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje