


TNGA 160404, KBN25M, Tip: ME

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255658 ME
GTIN	4960664507559
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Zvrst: KBN25M

Lomilec odrezkov: ME

Tip: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Lomilec odrezkov	ME
Tip	ME

Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNGA 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna