

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNGA 120404, keramika (0°)****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255703 HART
GTIN	4045197511416
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Kakovosten, visoko temperaturno odporen rezalni material za zanesljivo obdelavo materialov, ki se težko odrezujejo in trdih materialov.

Prevlečena aluminijev oksidna titan karbidna keramika za obdelavo trdih materialov do 68 HRC.

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Področje uporabe	HART
Globina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Posnetje roba rezalnih robov	0,2 mm×25°
Zvrst	KB7205
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	KB7205
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno	250 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	210 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	180 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	250 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		