

**DNGA 150612, PT600M, Področje uporabe: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255823 GG
GTIN	4960664545698
Razred artikla	25F

**Opis****Izvedba:**

**Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: T02025

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 550 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 550 m/min
Podajanje $f$	0,15 - 0,4 mm/v
Področje uporabe	GG
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posnetje	T02025
Zvrst	PT600M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNGA 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna