

**SNGA 120412, PT600M, Področje uporabe: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255832 HART
GTIN	4960664546022
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:****Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: S02025

Globina reza a_p : 0,1 - 0,9 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 200 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Posnetje	S02025
Področje uporabe	HART
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Zvrst	PT600M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 200 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNGA 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna