

**Garant****Nož za notranje struženje HSS AH.. SGSPR 45°, za obračalne rezalne ploščice GPCT, desno****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268802 65/S5  |
| GTIN                  | 4045197545916 |
| Razred artikla        | 21V           |

**Tehnični opis**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 10,72 mm            |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice       | 269028 6            |
| ISO-oznaka držala                             | AH0812H SGSPR/LS5   |
| primerna obračalna rezalna ploščica           | GPCT S5010.         |
| Velikost ploščice                             | 5 mm                |
| Dolžina glave $L_1$                           | 32 mm               |
| Srednji premik $L_3$                          | 6,4 mm              |
| Širina vratu $L_4$                            | 8 mm                |
| Celotna dolžina $L$                           | 100 mm              |
| Višina vpenjanja $L_2$                        | 11,15 mm            |
| Nastavitveni kot $\kappa$                     | 45 stopinj          |
| $\varnothing$ držala $D_s$                    | 12 mm               |
| Standard                                      | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe                                 | desni               |
| Globina notranjega struženja do               | 5xD                 |
| Rezalni material                              | HSS                 |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Notranje hlajenje | da                           |
| Uporaba           | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka     | Nož za notranje struženje    |

**Ustrezni izdelki**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/268802-65/S5>