

FAHRION®
PRAZISION

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 50 A = 100, Tip CP za ER: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300692 32
GTIN	2050001703354
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3µm pri (3 × D, maksimalno 50 mm).
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glav.
- Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666 – 309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309378 in za navojne svedre art. 309402 – 309418 (ne Horex), ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, HP-tesnilni obročki art. 309666 – 309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.

· **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: ADB

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Tip CP za ER	32 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Oblika	ADB
Serija	Centro P
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC

Pribor

HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309377 11
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309418 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309418 4,5
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309376 2

HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309376 18
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309377 14
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309378 12
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309376 16
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309378 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309414 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309418 8
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309376 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309418 7
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
CP-ključ s polžem Tip 32	309754 32
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309376 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309414 10
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309376 6
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309378 6
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309377 6
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309378 18
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309377 10
	308812 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK

HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309377 5
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309376 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309418 20
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309378 16
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309376 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309418 18
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309376 19
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309418 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309414 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309418 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308820 50
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309377 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309418 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309418 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309414 9
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 32	309756 32
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309418 12
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309377 18
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309377 12
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309376 20
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309377 3
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309376 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309414 8
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309376 12
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309377 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309414 7
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309376 5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309414 11
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309378 20
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309376 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309414 12
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50

HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309377 4
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309376 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309377 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309414 6
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309377 15
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309414 4,5
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309378 14
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309376 9
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309377 19
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309418 11
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309376 8
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309378 8
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309378 10
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309377 13
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309376 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
HP-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309376 7
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309377 8
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309377 16
HP-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309377 9