


CCMW 09T304, KBN05M, Tip: ME

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265632 ME
GTIN	4960664598861
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Zvrst: KBN05M

Lomilec odrezkov: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Podajanje f : 0,08 - 0,15 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	ME
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,15 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Zvrst	KBN05M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	CBN
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN05M
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna