

**Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMW 060202, CBN (5° / 7°)****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265608 ME
GTIN	4960664528776
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,15 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	ME
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		