



Univerzalni spajkalnik Multi-TC z regulacijo temperature, Zmogljivost segrevanja: 75W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082150 75
GTIN	4003008065664
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Zmogljiv univerzalni spajkalnik z natančnim regulirnim temperaturnim tipalom, nameščenim tik pod spajkalno konico z notranjim gretjem. Kombinacija tega neposrednega zajemanja temperature in v ročaju spajkalnika nameščene precizne regulacijske elektronike omogoča tako **precizno spajkanje** na občutljivih elektronskih elementih **kot tudi uporabo z zelo velikim segrevanjem**.

Uporaba:

Za mobilno uporabo na področju servisnih storitev, vzdrževanja in popravil. Spajkalnik ERSA Multi-TC je zmogljiv kot velika spajkalna postaja, vendar nima galvanske ločitve.

Tehnični opis

Moč segrevanja	285 W
Zmogljivost segrevanja	75 W
Območje regulacije temperature spajkalne konice	250 - 450 °C
Masa brez priključka	60 g
Čas segrevanja	pribl. 34 s
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Spajkalnik

Pribor

Razspajkalna črpalka PDD03, iz antistatične umetne mase	082355
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm	082365 1
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082365 1,5
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca BDLF	082400 BDLF