

mato**Pnevmatska mazalna tlačilka Lube-Shuttle®, 400 g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083587
GTIN	4016553037307
Razred artikla	08H

Opis**Izvedba:**

Enoročne pnevmatske mazalne tlačilke z odlično uravnoteženostjo. **Sistem z enim stiskanjem za optimalni nadzor masti (1 cm³/hod)**, prestava 1:60.

Polnjenje s kartušami Lube-Shuttle® (prostornina 400 g).

Primerna za masti NLGI razreda 3 in zelo nizke temperature.

Obseg dobave:

Vklj. z gumijasto oklepno cevjo in 4-čeljustnim hidravličnim prijemalnim ustnikom.

Tehnični opis

Delovni tlak	400 bar
Preizkusni tlak	800 bar
Priključni navoj cevi	R1/8 col
Obratovalno področje oskrbe s stisnjenim zrakom	3 - 8 bar
Napajanje	Na stisnjen zrak
Značilnost blagovnega imena	400 g
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

Pribor

Cev s šobo z univerzalnim ustnikom Priključni navoj 1/8	083583 1/8
Cev s šobo s koničastim ustnikom Priključni navoj 1/8	083584 1/8
Oklepna cev s 4-čeljustnim hidravličnim ustnikom Priključni navoj 1/8	083586 1/8
Oklepna cev z drsno sklopko Priključni navoj 1/8	083588 1/8
4-čeljustni hidravlični ustnik Priključni navoj 1/8	083589 1/8
4-čeljustni hidravlični ustniksafeLOCK Priključni navoj 1/8	083596 1/8