

**Lepilni trakovi ojačani s tkanino, črna, Širina × dolžina: 48X50 mm × m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 4662 duct tape se ponaša z izjemno lepilno močjo tudi na grobih in prašnatih podlagah. Je vodoodporen, gibljiv in prilagodljiv. Izjemno primeren za tesnjenje cevi in napeljav ter za uporabo pri čiščenju in v zidovih. Lahko ga odtrgate z roko v vzdolžni in prečni smeri.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Vrsta lepilnega traku: enostranski

Lepilna masa: Naravni kavčuk

Barva: črna

Debelina: 0,23 mm

Tehnični opis

Dolžina	50 m
Širina	48 mm
Debelina	0,23 mm

Barva	črna
Oznaka proizvajalca	duct tape 4662
Finost tkanine	27 struktura
Število lepilnih trakov	1
temperaturna obstojnost do	95 °C
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Nosilni material	Tkanina
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Črtalo na voljo	ne
Posebnosti	vodoodbojno
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	možnost trganja z roko
Raztegljivost	18 %
Natezna trdnost	3 N/mm
Lepilna moč na jeklu	0,44 N/mm
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Lepljenje
Značilnost blagovnega imena	črna