



## Merilna ura zaščiten pred udarci, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). **Precizna merilna ura** v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

**V celoti kovinsko ohišje in visokoučinkovita zaščita pred udarci.** Posebno robustna merilna ura. **Swiss Made.**

#### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900 / 4910 / 4915.

Pakiranje: čvrsta škatla

Standard: Tovarniški standard

Kalibriranje: C1

Delitev skale: 0,01 mm

Odčitavanje na 1 zasuk kazalca: 1 mm

Območje odstopanja  $f_g$ : 15  $\mu$ m

Celotno območje odstopanja  $f_{cel}$ : 17  $\mu$ m

Merilna sila: 0,7 - 1,5 N

### Tehnični opis

Ø ohišja	58 mm
Celotno območje odstopanja $f_{cel}$	17 $\mu$ m
Merilna sila	0,7 - 1,5 N
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Delitev skale	0,01 mm
Območje odstopanja $f_e$	15 $\mu$ m
Merilno območje	10 mm
Kalibriranje	C1
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Messuhr

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	013210 10
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	013250 12,5

## Pribor

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20

Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60

Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10