

HOLEX®**Mala merilna miza, Tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442934 80
GTIN	4045197551269
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro \varnothing 8 mm.

Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.

Ravnost $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibriranje: D1

Prevesna dolžina: 60 mm

Maksimalna merilna višina: 110 mm

\varnothing stebra: 24,4 mm

Dolžina mize: 80 mm

Širina mize: 80 mm

Celotna višina: 210 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina	60 mm
Širina mize	80 mm
Masa	2,5 kg

Maksimalna merilna višina	110 mm
Ø stebra	24,4 mm
Dolžina mize	80 mm
Celotna višina	210 mm
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	Mala merilna miza

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	016220 400X400
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940