



Garnitura preciznih lupilnih svedrov HSS art. 118020, Ø rezila: 3-30,5 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Razred artikla	11C

Opis

Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtnje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Garnitura 3 lupilnih svedrov in 1 vrtalne paste art. 118160 v kaseti.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, nž-kovine: 0,1–5 mm, umetne mase do 10 mm.

Vsebina:

Po 1 lupilni sveder za pločevino: Vel. 3 – 14; 8–20; 16–30,5

Vrtalna pasta: Art. 118160

Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Tehnični opis

Ø rezila D _c	3 - 30,5 mm
Barvni prstan	brez
Rezalni material	HSS

Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami