Garant

SOGX 070306, HB630, Typ: UNI

Beställningsdata

Ordernummer	234058 UNI
GTIN	4045197697752
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:
GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.
Rekommendation:
Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 070306
Sort	HB630
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Produktslag	Vändskär för borrning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	mindre lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	mindre lämplig	140 m/min	M
GG(G)	lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		