

**Precisions-låsringstångsats, 4 delar för inv. spärringar, Antal tänger: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	700132 4
GTIN	4045197524850
Artikelklass	71A

Beskrivning**Utförande:**

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 C – för Innensicherungsringe.

leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719770 storlek J1; J2; J3; J4.

Användninglåsringstånger: rak innerring

för invändig ring-Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

spets-Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

total längd, maximalt: 140; 180; 225; 320 mm

Teknisk beskrivning

spets-Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
för invändig ring-Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Antal tänger	4

totallängd, maximalt	140; 180; 225; 320 mm
Användninglåsringstänger	rak innerring
Norm	DIN 5256 C

Tillbehör

Precisions-låsringstång Typ J4	719770 J4
Precisions-låsringstång Typ J1	719770 J1
Precisions-låsringstång Typ J3	719770 J3
Precisions-låsringstång Typ J2	719770 J2