

R.360NANO-U1 R.360NANO-U1 - Steckschlüsselsortiment 1/4", Nano 6-Kant, Zollmaße



Produktbeschreibung :

Enthält:

- 1 x 1/4" Knarre mit Drehgriff: R.360.
 - 10 x Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, Zollmaße: R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16".
 - 2 x Standardverlängerungen 1/4": L 55mm (R.209) - L 100mm (R.210).
 - 1 x Kardan 1/4": R.240A.
 - 1 x Schraubendrehergriff 1/4", kurz: R.236C.
 - 1 x Verbindungsstück 1/4" für Schraubeinsatz, mit Standard-Federring: R.235.
 - 1 x Verbindungsstück für Schraubeinsatz 1/4" 6-Kant - 1/4" Vierkant: ECR.
 - 21 x Schraubeinsätze Serie 1 - Antrieb 1/4" - 6,35mm - L 25mm:
 - ES.T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8mm.
 - EP.T Für Philips-Schrauben: PH1 - PH2 PH3.
 - ED.T für Posidriv-Schrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
 - EH. für Innensechskantschrauben: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32".
 - EXR. für Resistorx-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
 - Leerer Koffer: BV.RNANO-U.
- Gewicht: 0,900 kg.

