

## R.360NANO-U112 R.360NANO-U112 - Steckschlüsselsortiment 1/4" Nano in Zollmaßen



### Produktbeschreibung :

Enthält:

- 1 x 1/4" Knarre mit Drehgriff: R.360.
  - 10 x Steckschlüssel 1/4", 12-Kant, Zollmaße: R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16".
  - 2 x Standardverlängerungen 1/4": L 55mm (R.209) - L 100mm (R.210).
  - 1 x Kardan 1/4": R.240A.
  - 1 x Schraubendrehergriff 1/4", kurz: R.236C.
  - 1 x Verbindungsstück 1/4" für Schraubeinsatz, mit Standard-Federring: R.235.
  - 1 x Verbindungsstück für Schraubeinsatz 1/4" 6-Kant - 1/4" Vierkant: ECR.
  - 11 x Schraubeinsätze Serie 1 - Antrieb 1/4" - 6,35mm - L 25mm:
    - ES.T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8mm.
    - ED.T für Posidriv-Schrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    - EH. für Innensechskantschrauben: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32".
  - Leerer Koffer: BV.RNANO-U.
- Gewicht: 0,850 kg.

