

Garant**Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/4,1 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273556 32/4,1
GTIN	4062406080686
Třída artiklu	21U

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	110 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Šířka zápichu w	4,1 mm
Celková délka L	150 mm
Řezný materiál	HSS
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systémový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

