

**Garant****Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 40, Závitořezný rozsah: M14-33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

**S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.**

**Použití:**

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

**Upozornění:**

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 24 mm

Délkové vyrovnání tah: 24 mm

Vnější Ø D: 79 mm

Vnitřní Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Délka vyložení rozměr A: 138 mm

**Technický popis**

Závitořezný rozsah	M14 – M33
Délkové vyrovnání tlak	24 mm
Vnější Ø D	79 mm
Délkové vyrovnání tah	24 mm
Délka vyložení rozměr A	138 mm
Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

## Příslušenství

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335440 14
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335640 12
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 25 mm	335640 25
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335440 12
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 18 mm	335440 18

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 18 mm	335640 18
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335640 16
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 22 mm	335440 22
Speciální tažný čep s vnitřní závitěm Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 28 mm	335640 28
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335440 11
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335640 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 20 mm	335440 20
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 25 mm	335440 25
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335640 11
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
	335440 28

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 28 mm

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308620 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky  
Stopka závitníku Ø 16 mm

335440 16

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 22 mm

335640 22

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro  
velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé  
kužely 40

308625 40

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou  
Stopka závitníku Ø 20 mm

335640 20

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné  
pro strmé kužely 40

308720 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé  
kužely 40

308630 40