

**Garant****Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, SK 50, Závitořezný rozsah: M14-33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

**S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.**

**Použití:**

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

**Zvláštní příslušenství:**

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

**Upozornění:**

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: DIN 69871

Délkové vyrovnání tlak: 24 mm

Délkové vyrovnání tah: 24 mm

Vnější Ø D: 79 mm

Vnitřní Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Délka vyložení rozměr A: 133 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	79 mm
Délka vyložení rozměr A	133 mm
Délkové vyrovnání tah	24 mm
Závitořezný rozsah	M14 – M33
Vnitřní Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Délkové vyrovnání tlak	24 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

## Příslušenství

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 28 mm	335640 28
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 18 mm	335640 18
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335640 16
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 18 mm	335440 18
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335440 16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 22 mm	335440 22
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 20 mm	335640 20
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308810 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 20 mm	335440 20
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 22 mm	335640 22
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335640 12
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335440 14
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 25 mm	335640 25
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 25 mm	335440 25
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335640 14
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335440 12
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308812 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm	335640 11
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm	335440 11
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitěm Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 28 mm	335440 28