

Garant**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, HSK-A 63, Závitořezný rozsah: M14-33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334652 M14-33
GTIN	4045197708090
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

- Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.
- Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.

S pouzdem kuličkového vedení pro lehký chod délkového vyrovnání bez vůle.

Použití:

- Zhotovování kalibrických závitů.
- Použitelné pro pravé a levé závity.
- Pro NC stroje a obráběcí centra.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na popávku.
- Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Délkové vyrovnání tlak: 17,5 mm

Délkové vyrovnání tah: 17,5 mm

Vnější Ø D: 86 mm

Vnitřní Ø D₁: 48 mm

Délka vyložení rozměr A: 141 mm

Technický popis

Vnitřní Ø D ₁	48 mm
Délkové vyrovnání tah	17,5 mm
Závitořezný rozsah	M14 – M33
Délkové vyrovnání tlak	17,5 mm
Vnější Ø D	86 mm
Délka vyložení rozměr A	141 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 28 mm	335440 28
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm	335440 16
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 22 mm	335640 22
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 25 mm	335640 25
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 18 mm	335440 18
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 20 mm	335640 20
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335640 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 22 mm	335440 22
	335440 14

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 14 mm

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 14 mm

335640 14

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 18 mm

335640 18

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 20 mm

335440 20

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 16 mm

335640 16

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 28 mm

335640 28

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 11 mm

335440 11

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm

335640 11

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 12 mm

335440 12

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 25 mm

335440 25