

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872, Vhodné pro strmé kužely: 40 SK**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	308810 40
GTIN	2050001771629
Třída artiklu	39Z

Popis**Provedení:**

Nástrčný nástroj pro **řízené momentové utahování**.

Výhoda:

Nedochází ke sklouznutí jako u dosavadních utahovacích klíčů, díky tomu nehrozí nebezpečí poranění!

Použití:

Pro bezpečné utažení tažných čepů.

Vhodný pro tažné čepy s barevným kódem: SK 40

Nástrčná stopka: 9×12 mm

Technický popis

Nástrčná stopka	9×12 mm
Vhodný pro tažné čepy s barevným kódem	SK 40
Vhodné pro strmé kužely	40

Příslušenství

Momentový klíč základní přístroj bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 60 N·m	656055 60
Momentový klíč základní přístroj s nastavitelnou stupnicí Maximální utahovací moment 50 N·m	657277 50
Momentový klíč QuickSelect se zajištěním nastavení, bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 50 N·m	657099 50
Momentový klíč základní přístroj bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 60 N·m	656510 60
Momentový klíč QuickSelect bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 50 Nm	657094 50
Momentový klíč, základní přístroj bez stupnice bez nástrčného nástroje Maximální utahovací moment 50 N·m	657450 50
Zalamovací momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 60 Nm	657750 60
Momentový klíč základní přístroj Maximální utahovací moment 80 Nm	657500 80
Momentový klíč základní přístroj Maximální utahovací moment 100 Nm	657410 100