



Modulární svěrák dlouhý, Šířka čelistí A: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	362105 125
GTIN	2050001774262
Třída artiklu	35G

Popis

Provedení:

- **Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).**
- **Snadné nastavování upínací šířky.**
- **Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.**
- **Povrchově kalené HRC 60.**
- **Rovnoběžnost 0,02 mm.**

Rozsah dodávky:

Včetně vtahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Upozornění:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Technický popis

Rozsah upínání b	320 mm
Výška základního tělesa G	40 mm
Výška čelistí C	40 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Gerardi 125
Lícovaná drážka příčná n	16 mm
Lícovaná drážka podélná l	16 mm
Šířka čelistí A	125 mm

Celková délka L	520 mm
Hmotnost	18,3 kg
Maximální upínací síla při 60 Nm	25 kN
Řada	Gerardi 125
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 12/16 mm	362160 12/16
Pohyblivá čelist (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362143 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 18/16 mm	362160 18/16
Podélně drážkovaná předsazovací čelist (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362146 125
Upínací prvek kompletní (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362144 125
Prizmatická čelist (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362125 125
Modulární prvek pohyblivý (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362145 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 16/16 mm	362160 16/16
Hladká předsazovací čelist, tvrdá (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362147 125
Pár upínek Pro šířku čelistí 125 mm	362120 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 20/16 mm	362160 20/16
Modulární prvek pevný (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362150 125
Hladká předsazovací čelist, měkká (kus) Pro šířku čelistí 125 mm	362148 125
Lícovaný drážkový kámen (pár) Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka 14/16 mm	362160 14/16