

**Značkovač, Stopka Ø d: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	358740 20
GTIN	4045197707499
Třída artiklu	32B

Popis**Provedení:**

Hliníkový plášť se stopkou Weldon. Plynulé nastavování předepínací síly. Hloubka kroku 0,1–0,3 mm.

Výhoda:

Zhutnění povrchu, nedochází tak k zeslabení nebo poškození materiálu. Rychlost značení odpovídá maximálnímu posuvu. Vysoká odolnost vůči opotřebení, díky tomu dlouhá životnost speciální jehly. Vhodné pro značení kulatých povrchů. Lze použít na soustruhu. Vysoká procesní spolehlivost. **Rychlá výměna jehly** díky jednoduchému vytažení. Nerovnosti obrobku do 7 mm (podle provedení) jsou kompenzovány.

Použití:

Pro značení nejrůznějších materiálů, jako je hliník, titan, ocel, bronz, měď, mosaz, plasty atd. S menší jehlou je možné popisovat plochy s tvrdostí do 57 HRC.

Rozsah dodávky:

Vel. 12 Včetně **3 jehel** č. 358745 vel. 0,3 – 0,5 – 0,8. Vel. 20 včetně **3 jehel** č. 358745 vel. 0,3 – 0,6 – 1,0.

Technický popis

L	73 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D ₁	3 mm
Druh produktu	Popisovací nástroj

Příslušenství

Náhradní jehla Poloměr 0,5 mm	358745 0,5
Náhradní jehla Poloměr 0,3 mm	358745 0,3
Náhradní jehla Poloměr 0,8 mm	358745 0,8
Náhradní jehla Poloměr 0,6 mm	358745 0,6
Náhradní jehla Poloměr 1,0 mm	358745 1,0