

HOLEX**úchylkoměr IP54, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:
10/58mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Třída artiklu	42C

Popis

Provedení:

Přesná číselníková měřidla **s ochranou proti nárazu, stříkající vodě, oleji a nečistotám**. Měřicí čep na hřídeli s gumovým měchem, na horním konci utěsněný ochranným pouzdrům. Utěsněná zadní stěna, pevně přišroubované hodinkové sklíčko a vnější kroužek. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Kalibrování	C1
Ø pouzdra	58 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	10 mm

Měřicí síla	0,7 - 1,6 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Norma	DIN 878
Ochranná třída IP	IP 54
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5

Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 19/8	434900 19/8
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 32	434900 32
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20

Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 19/11	434900 19/11
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432260 58