

**Garant****KNUX 160410L, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Rohový rádius	1 mm
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	2,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

