

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Podložka	259031 2
Středové přesazení L_3	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Sada pružinových kolíků	259047 2
ISO kód držáku	A32U PCKNR/L12
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínu	259018 2
Lomená páka	259015 2
Sada pružin	259044 2
Celková délka L	350 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500