

**Garant****KNUX 160405L, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251072 HB7020 |
| GTIN           | 4045197711298 |
| Třída artiklu  | 21G           |

**Popis**

KNUX 160405L HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SG

Lamač třísek: 3,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 375 m/min**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Rohový rádius                       | 0,5 mm            |
| Posuv $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/ot,  |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 1 - 6 mm          |
| Lamač třísek                        | 3,2 mm            |
| Lamač třísek                        | SG                |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Druh                                | HB7020            |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 100 - 375 m/min   |
| Přiřazení dokončování/hrubování     | hrubování         |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Řezný materiál                       | TK   |
| Počet výměn/řezání                   | 2  |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | KNUX 160405L                                 |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |