


Garant**WNMG 080408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení