

Garant

Podvozek pro palety, Ložná plocha šířka×hloubka: 1200X800/Hmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Třída artiklu	91T

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového úhelníku se 4 záchytnými rohy pro ukládání plochých palet a klecových palet. Elastické celogumové pneumatiky se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (z brzdou), náboje uložené na válečkových ložiskách. S praktickým madlem. Ergonomická rukojeť s opláštěním Haptoprene® pro nejvyšší komfort – i s mokřými nebo zaolejovanými rukama.

Použití:

Pro ukládání plochých a klecových palet.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Nosnost	1200 kg
Ø koleček	160 mm
Materiál kolečka	pružné celogumové
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	39 kg

Technický list

Výška	300 mm
Výška úložné plochy	245 mm
Šířka	1275 mm
Šířka úložné plochy	1210 mm
Hloubka úložné plochy	810 mm
Hloubka	875 mm
Madlo	ano
Druh produktu	Podvozek pro palety