



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Hliníková pracovní podesta s ocelovým roštěm, Počet stupňů včetně platformy: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	966149 2
GTIN	4031405510180
Třída artiklu	98G

### Popis

#### Provedení:

Stabilní, svařovaná trubková konstrukce, stupně z neklouzavého ocelového mřížového roštu. Konce nosníků s neklouzavými plastovými patkami. Pojízdný díky 2 zvedacím kladkám. Horní plocha ke stání 550 × 300 mm.

### Technický popis

Hmotnost	8 kg
Hloubka půdorysné plochy	0,73 m
Šířka půdorysné plochy	0,69 m
Hloubka platformy	300 mm
Výška plošiny bez zábradlí	0,4 m
Pochůznost	jednostranný
Kolečka	ano
Šířka platformy	550 mm

Materiál	svařovaná trubková konstrukce, stupně z protiskluzového ocelového roštu
Provedení stupátka	stupeň
Pracovní výška cca	2,4 m
Počet stupňů včetně platformy	2
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta