



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Hliníková pracovní podesta s ocelovým roštěm, Počet stupňů včetně platformy: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966149 3
GTIN	4031405510197
Třída artiklu	98G

Popis

Provedení:

Stabilní, svařovaná trubková konstrukce, stupně z neklouzavého ocelového mřížového roštu. Konce nosníků s neklouzavými plastovými patkami. Pojízdny díky 2 zvedacím kladkám. Horní plocha ke stání 550 × 300 mm.

Technický popis

Pracovní výška cca	2,6 m
Šířka půdorysné plochy	0,73 m
Počet stupňů včetně platformy	3
Hloubka půdorysné plochy	0,97 m
Hmotnost	12 kg
Šířka platformy	550 mm
Kolečka	ano
Provedení stupátka	stupeň

Hloubka platformy	300 mm
Pochůznost	jednostranný
Výška plošiny bez zábradlí	0,6 m
Materiál	svařovaná trubková konstrukce, stupně z protiskluzového ocelového roštu
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta