

Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 10 mm, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212640 ST1400
GTIN	4045197712158
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**· **Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápusťek a forem.

Posuv f_z v titanu > 850 N/mm²: 0,2 mm

Typ: ST1400

Typ: HB7520

Technický popis

Typ	ST1400
Řezný materiál	HM
Typ	HB7520
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,2 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Posuv f_z v titanu > 850 N/mm ²	0,2 mm

Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování