

Garant**Kopírovací fréza, se závitem, Ø D: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212620 10
GTIN	4045197712783
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

\varnothing břitu D_c	10 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	23 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Upínací závit M	M5
Délka 1	23 mm
Počet břitů Z	2

Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219871
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP