


**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 16 mm, Typ: TI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212660 TI
GTIN	4045197712448
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.

Posuv  $f_z$  v titanu > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Typ: HB7935

**Technický popis**

Řezný materiál	HM
Typ	HB7935
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,2 mm
Posuv $f_z$ v titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování