


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 25 mm, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212680 ALU
GTIN	4045197712516
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.

Technický popis

Typ	ALU
Řezný materiál	HM
Typ	HU7810
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,3 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,25 mm
Posuv f_z v titanu > 850 N/mm ²	0,3 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování