

Garant**Kopírovací fréza krátká, válcová stopka, Ø D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212601 25
GTIN	4045197712660
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	121 mm
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Délka vyložení L_1	45 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219875 (25IP; 6,0 Nm)
\varnothing břítu D_c	25 mm
$\varnothing d_1$	22 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	válcová stopka

Použití frézy	Kopírovací frézování
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219875
---------------	--------