


**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 12 mm, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212650 ST1400
GTIN	4045197712189
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**· **Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápusťek a forem.

Posuv  $f_z$  v titanu  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Typ: ST1400

Typ: HB7520

**Technický popis**

Typ	ST1400
Řezný materiál	TK
Typ	HB7520
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,2 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 60$ HRC	0,15 mm

Posuv $f_z$ v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování