

**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 32 mm, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212690 ALU
GTIN	4045197712561
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápusťek a forem.

Posuv  $f_z$  v titanu  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

Typ: ALU

Typ: HU7810

**Technický popis**

Typ	ALU
Řezný materiál	HM
Typ	HU7810
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,35 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm
Posuv $f_z$ v titanu $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm

Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování