

Garant**Kopírovací fréza dlouhá, válcová stopka, Ø D: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 212603 10 |
| GTIN | 4045197712691 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 110 mm |
| Délka vyložení L_1 | 21 mm |
| \varnothing břitu D_c | 10 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 219871 (8IP; 1,2 Nm) |
| \varnothing stopky D_s h6 | 12 mm |
| \varnothing délky d_1 | 53 mm |
| \varnothing d_1 | 8 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|------------------|----------------------|
| Provedení stopky | válcová stopka |
| Použití frézy | Kopírovací frézování |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Upínací šroub | 219871 |