


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 20 mm, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212670 HART
GTIN	4045197712486
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.**· **Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.

Posuv f_z v titanu > 850 N/mm²: 0,25 mm

Typ: HB7705

Technický popis

Řezný materiál	HM
Typ	HB7705
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,25 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,2 mm
Posuv f_z v titanu > 850 N/mm ²	0,25 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování