

Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 16 mm, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212660 ST1400
GTIN	4045197712424
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápusťek a forem.

Posuv f_z v titanu > 850 N/mm²: 0,25 mm

Typ: ST1400

Typ: HB7520

Technický popis

Typ	ST1400
Řezný materiál	HM
Typ	HB7520
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,25 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,2 mm

Posuv f_z v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování