

**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 16 mm, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212660 HART
GTIN	4045197712431
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.

Posuv  $f_z$  v titanu  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Typ: HB7705

**Technický popis**

Řezný materiál	HM
Typ	HB7705
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,25 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 60$ HRC	0,2 mm
Posuv $f_z$ v titanu $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování