


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 20 mm, Typ: TI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212670 TI
GTIN	4045197712493
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.****Použití:**

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápusťek a forem.

Posuv f_z v titanu > 850 N/mm²: 0,25 mm

Typ: HB7935

Technický popis

Řezný materiál	TK
Typ	HB7935
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,25 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,2 mm
Posuv f_z v titanu > 850 N/mm ²	0,25 mm

Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování