

**HOLEX****Magnetický měřicí stativ s jemným nastavením na sloupku, Typ: 240****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441180 240
GTIN	4045197713193
Třída artiklu	42D

**Popis****Provedení:**

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Standardní upínač úchylkoměrů pro upínací stopku  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm a upínací hranol, jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

**Technický popis**

Přídržná síla	800 N
Délka kloubového ramena $L_2$	101 mm
Maximální zatížení	4 kg
Délka kloubového ramena $L_1$	110 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Výška magnetické nohy	55 mm

Délka magnetické nohy	60 mm
Vyložení	282 mm
Připojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Uchytení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Uchytení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Podstavec pro stativ Typ K3	442120 K3
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
Uchytení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchytení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0