

HOLEX**Magnetický měřicí stativ s jemným nastavením na sloupku, Typ: 290****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	441180 290
GTIN	4045197713308
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Standardní upínač úchylkoměrů pro upínací stopku \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm a upínací hranol, jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

Technický popis

Šířka magnetické nohy	50 mm
Délka kloubového ramena L ₂	129 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Délka magnetické nohy	80 mm
Vyložení	349 mm
Délka kloubového ramena L ₁	149 mm

Přidržná síla	800 N
Maximální zatížení	8 kg
Připojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Podstavec pro stativ Typ K3	442120 K3
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Uchycení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Uchycení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchycení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Uchycení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Uchycení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0