

HOLEX**Magnetický měřicí stativ s jemným nastavením na sloupku, Typ: 600****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 441180 600 |
| GTIN | 4045197713315 |
| Třída artiklu | 42D |

Popis**Provedení:**

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Standardní upínač úchylkoměrů pro upínací stopku \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm a upínací hranol, jemné nastavení na upínači úchylkoměru.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Délka magnetické nohy | 117 mm |
| Výška magnetické nohy | 55 mm |
| Šířka magnetické nohy | 50 mm |
| Přidržná síla | 1300 N |
| Délka kloubového ramena L_2 | 223 mm |
| Délka kloubového ramena L_1 | 287 mm |

| | |
|------------------------|---------------|
| Maximální zatížení | 14 kg |
| Vyložení | 580 mm |
| Připojovací závit dole | M10×1,25 |
| Druh produktu | Merici stativ |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Podstavec pro stativ Typ 2 | 442120 2 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ QR | 442100 QR |
| Podstavec pro stativ s jemným hydraulickým nastavením Typ 2 | 440865 2 |
| 3D kloubové rameno Typ 600 | 442110 600 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ H | 442100 H |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ CA | 442100 CA |
| Podstavec pro stativ Typ 2 | 442140 2 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM | 442104 2SM |
| 3D kloubové rameno Typ 600 | 442114 600 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ K1 | 442100 K1 |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM | 442100 2SM |
| Uchytení pro měřicí stativ Typ K2 | 442100 K2 |
| Podstavec pro stativ Typ 2 | 440868 2 |
| Podstavec pro stativ Typ F | 442120 F |