

**Upínací trn, HSK-A 100 krátký, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 304397 20 |
| GTIN | 4045197709257 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 20 mm |
| Vnější Ø D | 52 mm |
| Upnutí | HSK-A 100 krátký |
| Norma pro upínání | DIN 69893 |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1 |
| Norma pro upínání | DIN 69882-4 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar | A |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm

309900 20